fiche produit

article n° 75.450.2114.3

module d'alimentation FCS 16 5 SA SAM



article n°	75.450.2114.3
EAN	4049088669583
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

données de connexion

nombre de pôles	5
nombre de points de raccordement par pôle	1
type de terminaison (câble rond)	connexion à vis
type de connection bus d'énergie	connexion à vis
nombre d'entrées	1
type d'entrée	
nombre de sorties	1
type de sortie	
section de conducteur souple	10 mm² - 35 mm²

données techiques UL/CSA

tension nominal	600 V
courant nominal	75 A
	10 - 2
degré de protection (NEMA)	4X

données mécaniques

couleur du boîtier	gris clair
classe de protection (IP)	IP65
type de montage	structure

caractéristiques électriques

tension nominal	690 V
courant nominal	100 A
type de tension pour la tension d'alimentation	AC/DC

dimensions

longueur	300 mm
largeur	145 mm
hauteur de montage	100 mm