


© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig









Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe /colour
92.050.9653.0	GST18I5B3P1 B V WS	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003
92.050.9653.1	GST18I5B3P1 B V SW	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff / Material			Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/	Farbe /colour:		gezeichnet drawn	03.11.2025	Göhl M.	T 92.050.6953.0 13K	a
	/	siehe Tabelle /see table	Maßstab / Scale 1:1	Elektronische Freigabe Electronic Release				
	/						Maße in mm / Dimensions are in mm	
	/		Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:			
	/				Type	Benennung/Title		
a	03.11.2025 /	wieland				VERTEILER_H /distributor H		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung / Revision								