

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved


Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.ST3.3227.0	2	IVB WTN 2.5-2 IN TS15	grau / grey	250
0D.ST3.3327.0	3	IVB WTN 2.5-3 IN TS15	grau / grey	200
0D.ST3.3427.0	4	IVB WTN 2.5-4 IN TS15	grau / grey	
0D.ST3.3527.0	5	IVB WTN 2.5-5 IN TS15	grau / grey	100
0D.ST3.4027.0	10	IVB WTN 2.5-10 IN TS15	grau / grey	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet
Änderung / Revision

Werkstoff / Material

gezeichnet drawn | Tag/Date 08.10.2025 | Name Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Maßstab / Scale 5:1

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type

Benennung/Title

EINLEGEBRUECKE

connection plug

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 0D.ST3.3227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm