

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





1:1



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

(a)

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S03.3227.5	2	IVB WTN 2.5-2	rot / red	250
0D.S03.3327.5	3	IVB WTN 2.5-3	rot / red	200
0D.S03.3427.5	4	IVB WTN 2.5-4	rot / red	
0D.S03.3527.5	5	IVB WTN 2.5-5	rot / red	100
0D.S03.4027.5	10	IVB WTN 2.5-10	rot / red	
0D.S03.5027.5	20	IVB WTN 2.5-20	rot / red	

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
	/
	/
	/
	/
	/
	/
a	19.11.2025 /
Änderung / Revision	

Maßstab / Scale: 5:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	30.09.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S03.3227.5 13K | Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTECKER

connection plug