


© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



1:1



| Bestell-Nr. /order no. | Polzahl P /number of poles P | Typ /type | Farbe /colour | VPE: packaging unit: |
|---|---|---|---|---|
| 0D.S92.0255.1 | 2 | WTN 1.5 PG02 PID | schwarz / black | 250 |
| 0D.S92.0355.1 | 3 | WTN 1.5 PG03 PID | schwarz / black | 150 |
| 0D.S92.0455.1 | 4 | WTN 1.5 PG04 PID | schwarz / black | 150 |
| 0D.S92.0855.1 | 8 | WTN 1.5 PG08 PID | schwarz / black | 240 |
| 0D.S92.1055.1 | 10 | WTN 1.5 PG10 PID | schwarz / black | 160 |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index | Datum / Blatt
Date / Sheet | Änderung / Revision

Maßstab / Scale: 2:1

Werkstoff / Material

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 08.10.2025 | Eichhorn N. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S92.0255.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type

Benennung/Title

# STECKKLEMME

plug in terminal