

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved

Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
	/			gezeichnet drawn	13.05.2025	Hollet
	/					
	/		Maßstab / Scale 2:1	Elektronische Freigabe Electronic Release		
	/					
	/		Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:	
	/					
	/					

wieland

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.206.8155.5 13K

Index:

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type:

Benennung/Title:

DISTANZSTUECK

spacer test plug

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.206.8155.5	SPS 6	rot / red