

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved

Vertraulichkeitsklasse:
Confidentiality Class:
Vertraulich
Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S25.6055.0	ADWRTN 25	grau / grey
0D.S25.6055.1	ADWRTN 25 SW	schwarz / black
0D.S25.6055.5	ADWRTN 25 RT	rot / red
0D.S25.6055.6	ADWRTN 25 BL	blau / blue
0D.S25.6055.7	ADWRTN 25 GN	grün / green
0D.S25.6055.8	ADWRTN 25 GE	gelb / yellow
0D.S25.6055.9	ADWRTN 25 OR	orange / orange

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index | Datum / Blatt
Date / Sheet
Änderung / Revision

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Maßstab / Scale
2:1

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T 0D.S25.6055.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type

Benennung/Title
ABDECKUNG
end plate