product data sheet

item no. 5D.903.7055.5

spacer WTPN 2.5 01CRT

spacer WTPN 2.5 01CRT length 13.1 mm, height 16.5 mm, material plastic, color red, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0



item no.	5D.903.7055.5
EAN	4049088732294
order unit	100 piece(s)


certificates / approvals


technical data


general

color	red
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	5.08 mm
length	13.1 mm
material	plastic
height	16.5 mm

technical drawing







Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.903.7055.5	WTPN 2.5 01CRT	rot/ red
5D.903.7055.6	WTPN 2.5 01CBL	blau/ blue
5D.903.9255.0	WTPN 2.5 01CPE	grün-gelb/ green-yellow

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	13.11.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Maßstab / Scale: 2:1

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 5D.903.7055.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: DISTANZSTUECK
spacer

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-12-03 09:49:14 1.000

01-QU-RD-32/21