
product data sheet

item no. 0D.S95.3327.0

insert bridge IVB WTN 95-3 IN

insert bridge IVB WTN 95-3 IN modular spacing 25 mm, insulated yes, number of poles 3, color grey, height 34.2 mm, mounting method screwable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0



item no.	0D.S95.3327.0
EAN	4049088724176
order unit	50 piece(s)


certificates / approvals


technical data

general


color	grey
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	69 mm
length	39.5 mm
modular spacing	25 mm
number of bridged clamps	3
mounting method	screwable
insulated	yes
model	cross connector
height	34.2 mm

technical drawing





1:1



Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S95.3227.0	2	IVB WTN 95-2 IN	grau / grey	100
0D.S95.3327.0	3	IVB WTN 95-3 IN	grau / grey	50

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S95.3227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

EINLEGEBRUECKE
connection plug

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-17 13:57:19 1.000

01-QU-RD-32/21