
product data sheet

item no. 0D.S17.4027.0

# insert bridge IVB WTN 16-10 IN

insert bridge IVB WTN 16-10 IN modular spacing 12 mm, insulated yes, number of poles 10, color grey, height 34.6 mm, mounting method screwable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0



| | |
|---|---|
| item no. | 0D.S17.4027.0 |
| EAN | 4049088723834 |
| order unit | 100 piece(s) |


## certificates / approvals


## technical data


**general**

| | |
|---|---|
| color | grey |
| inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 |
| width/grid dimension | 118 mm |
| length | 4.5 mm |
| modular spacing | 12 mm |
| number of bridged clamps | 10 |
| mounting method | screwable |
| insulated | yes |
| model | cross connector |
| height | 34.6 mm |

technical drawing




| Bestell-Nr. /order no. | Polzahl P /number of poles P | Typ /type | Farbe /colour | VPE: packaging unit: |
|---|---|---|---|---|
| 0D.S17.3227.0 | 2 | IVB WTN 16-2 IN | grau / grey | 100 (a) |
| 0D.S17.3327.0 | 3 | IVB WTN 16-3 IN | grau / grey | |
| 0D.S17.4027.0 | 10 | IVB WTN 16-10 IN | grau / grey | |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 2:1

Werkstoff / Material

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 17.10.2025 | Eichhorn N. |
| Elektronische Freigabe Electronic Release | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S17.3227.0 13K Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| a | 19.11.2025 / | |

wieland

Type

Benennung/Title

EINLEGEBRUECKE
connection plug

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-19 08:48:07 1.000

01-QU-RD-32/21