product data sheet

item no. 0D.S06.5227.5

jumper bar IVB WTN 6R16

jumper bar IVB WTN 6R16 modular spacing 11.2 mm, insulated yes, number of poles 2, color red, height 28 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0



item no.	0D.S06.5227.5
EAN	4049088723384
order unit	100 piece(s)


certificates / approvals


technical data

general

color	red
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	17 mm
length	3.6 mm
modular spacing	11.2 mm
number of bridged clamps	2
mounting method	pluggable
insulated	yes
model	reducing connector
height	28 mm

technical drawing





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Tag/Date | Name

gezeichnet drawn | 14.10.2025 | Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Maßstab / Scale: 5:1

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S06.5227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S06.5227.5	IVB WTN 6R16	rot / red

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTECKER
connection plug

2025-11-26 15:18:16 1.000

01-QU-RD-32/21