
product data sheet

item no. 0D.S04.4027.5

# jumper bar IVB WTN 4-10

jumper bar IVB WTN 4-10 modular spacing 6.1 mm, insulated yes, number of poles 10, color red, height 19.7 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0



| | |
|---|---|
| item no. | 0D.S04.4027.5 |
| EAN | 4049088723131 |
| order unit | 100 piece(s) |


## certificates / approvals


## technical data


**general**

| | |
|---|---|
| color | red |
| inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 |
| width/grid dimension | 59 mm |
| length | 2.9 mm |
| modular spacing | 6.1 mm |
| number of bridged clamps | 10 |
| mounting method | pluggable |
| insulated | yes |
| model | cross connector |
| height | 19.7 mm |
| halogen free | yes |

technical drawing




| .F | Farbe /colour | Wieland-Typ XX /Wieland type XX |
|---|---|---|
| .5 | rot / red | blank |
| .8 | gelb / yellow | GE |

| Bestell-Nr. /order no. | Polzahl P /number of poles P | Typ /type |
|---|---|---|
| 0D.S04.3227.F | 2 | IVB WTN 4-2 XX |
| 0D.S04.3327.F | 3 | IVB WTN 4-3 XX |
| 0D.S04.3427.F | 4 | IVB WTN 4-4 XX |
| 0D.S04.3527.F | 5 | IVB WTN 4-5 XX |
| 0D.S04.4027.F | 10 | IVB WTN 4-10 XX |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 5:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 08.10.2025 | Eichhorn N. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S04.3227.5 13K
Index: b

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| b | 10.09.2026 / | |
| a | 14.08.2026 / | |

wieland

Type

Benennung/Title
VERBINDUNGSSTECKER
connection plug

01-QU-RD-32/21

2026-09-10 12:49:47 1.000

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig