product data sheet

item no. 0D.210.3527.5

jumper bar IVB WTPN 10-5

jumper bar IVB WTPN 10-5 modular spacing 10 mm, insulated yes, number of poles 5, color red, height 36.3 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0



item no.	0D.210.3527.5
EAN	4049088718540
order unit	100 piece(s)


certificates / approvals


technical data


general

color	red
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	47.8 mm
length	4 mm
modular spacing	10 mm
number of bridged clamps	5
mounting method	pluggable
insulated	yes
model	cross connector
height	36.3 mm

technical drawing







Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.210.3227.5	2	IVB WTPN 10-2	rot / red	200
0D.210.3327.5	3	IVB WTPN 10-3	rot / red	
0D.210.3427.5	4	IVB WTPN 10-4	rot / red	100
0D.210.3527.5	5	IVB WTPN 10-5	rot / red	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	17.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.210.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTECKER

jumper bar

wieland

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Confidentiality Class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-20 11:20:43 1.000

01-QU-RD-32/21