
product data sheet

item no. 0D.203.0055.0

end bracket WEFN 2.5

end bracket WEFN 2.5 length 68.5 mm, height 43.5 mm, mounting method DIN rail (top hat rail), color grey, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0, terminal blocks for electrical installations yes



item no.	0D.203.0055.0
EAN	4049088731570
order unit	10 piece(s)


certificates / approvals

technical data

general

color	grey
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	10.16 mm
latching	screw less
length	68.5 mm
mounting method	DIN rail (top hat rail)
height	43.5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	yes

technical drawing



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.203.0055.0	WEFN 2.5	grau / grey	10

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Tag/Date | Name
gezeichnet drawn 24.10.2025 Burger

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.203.0055.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

ENDKLAMMER

End bracket

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-11-20 09:25:33 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig