product data sheet

item no. 0D.S16.2055.0

end plate APWTN 16

end plate inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0, type of end plate yes, thickness 1.5 mm, length 48.3 mm, color grey



item no.	0D.S16.2055.0
EAN	4049088723766
order unit	100 piece(s)


certificates / approvals

technical data

general

color	grey
type of end plate	yes
thickness	1.5 mm
snap in	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	1.5 mm
length	48.3 mm
material	plastic
height	44.2 mm
halogen free	yes

technical drawing



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S16.2055.0	APWTN 16	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG: www.wieland-electric.com, eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	20.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Maßstab / Scale: 2:1

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S16.2055.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm² | Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: ABSCHLUSSPLATTE / end plate

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	28.05.2026 /

Änderung / Revision

wieland

2026-06-11 11:01:44 1.000 | 01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten / © All rights reserved | Vertraulichkeitsklasse: / Confidentiality Class: | Vertraulich / confidential

These dimensions will be especially checked at delivery | Only inspection dimensions | With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft | Ausschließlich Prüfmaße | Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig