
product data sheet

item no. 0D.S10.2155.0

end plate APWTN 10 D1/2

end plate inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0, type of end plate yes, thickness 1.2 mm, length 55.3 mm, color grey



item no.	0D.S10.2155.0
EAN	4049088723582
order unit	100 piece(s)


certificates / approvals


technical data

general


color	grey
type of end plate	yes
thickness	1.2 mm
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	1.2 mm
length	55.3 mm
material	plastic
height	55 mm
halogen free	yes

technical drawing





1:1



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S10.2155.0	APWTN 10 D1/2	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	20.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S10.2155.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	28.05.2026 /	

wieland

Type

Benennung/Title: ABSCHLUSSPLATTE
end plate

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2026-05-28 10:49:56 1.000

01-QU-RD-32/21