
product data sheet

item no. 0D.S43.6155.0

cover ADWRTN 120 M10/12

cover ADWRTN 120 M10/12 length 118.8 mm, height 34.5 mm, material plastic, color grey, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0



item no.	0D.S43.6155.0
EAN	4049088727283
order unit	100 piece(s)


certificates / approvals

technical data

general

color	grey
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	41.6 mm
length	118.8 mm
material	plastic
height	34.5 mm

technical drawing



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S43.6155.0	ADWRTN 120 M10/12	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog — www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG — eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Maßstab / Scale: 1:1

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S43.6155.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: ABDECKUNG / cover

wieland

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-02 12:57:22 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten / © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich / Confidentially Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig