Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.206.8055.5

Prüfstecker PS 6

Prüfstecker PS 6 Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Montageart steckbar, Farbe rot, Breite/Rastermaß 8 mm, Brennbarkeitsklasse des



Art. Nr.	0D.206.8055.5
EAN	4049088718465
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Farbe	rot
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	8 mm
Länge	20 mm
Montageart	steckbar
Höhe	58 mm
Abisolierlänge	8 mm
Anzahl der Klemmstellen je Etage	1


Zubehör

Abisolierlänge	8 mm

Technische Zeichnung







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	13.05.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.206.8055.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.206.8055.5	PS 6	rot / red

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

PRUEFSTECKER

test plug

2025-11-26 14:23:36 1.000

01-QU-RD-32/21