
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0G.202.7056.0

Markierungsplatte WMP 3.5-10 GP



Art. Nr.	0G.202.7056.0
EAN	4049088733970
Bestelleinheit	22 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein

Farbe	weiß
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	9,8 mm
Länge	106 mm
Werkstoff	Kunststoff
Aufdruck	ohne
Rastermaß	3,5 mm
Montageart	Aufrastbar
Höhe	55,4 mm
Aufdruck	ohne


Allgemein

Farbe	weiß
Beschriftung	ohne Beschriftung

Technische Zeichnung



1:1



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0G.202.7056.0	WMP 3.5-10 GP	weiß / white

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	07.05.2026	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0G.202.7056.0 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: MARKIERUNGSPLATTE
marking plate

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2026-05-07 09:21:20 1.000

01-QU-RD-32/21