
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.200.7555.0

Bezeichnungsschildträger ZS 0632

Bezeichnungsschildträger ZS 0632 Rastermaß 5,9 mm, Länge 32 mm, Höhe 18 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des



Art. Nr.	0D.200.7555.0
EAN	4049088731556
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein


Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	5,9 mm
Länge	32 mm
Werkstoff	Kunststoff
Rastermaß	5,9 mm
Höhe	18 mm

Allgemein


Farbe	grau

Technische Zeichnung





1:1



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.200.7555.0	ZS 0632	transparent

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG: www.wieland-electric.com, eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	30.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Maßstab / Scale: 2:1

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.200.7555.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: BEZ_SCHILDTRAEGER

marking tag carrier

wieland

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-02 17:22:44 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten / © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich / Confidentially Class: Confidential
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig