
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.200.7455.0

Bezeichnungsschildträger ZS 0832

Bezeichnungsschildträger ZS 0832 Rastermaß 7,8 mm, Länge 31,5 mm, Höhe 18 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des



Art. Nr.	0D.200.7455.0
EAN	4049088731549
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	7,8 mm
Länge	31,5 mm
Werkstoff	Kunststoff
Rastermaß	7,8 mm
Höhe	18 mm


Allgemein

Farbe	grau


Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
0D.202.7381.0	Markierungsstreifen WML 7.4/60	Markierungsstreifen WML 7.4/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 11,4 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94

Technische Zeichnung



1:1



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.200.7455.0	ZS 0832	transparent

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	30.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.200.7455.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title
BEZ_SCHILDTRAEGER
marking tag carrier

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

2025-12-02 17:20:58 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig