Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.200.7355.0

Bezeichnungsschildträger ZS 1246

Bezeichnungsschildträger ZS 1246 Rastermaß 12,15 mm, Länge 46,5 mm, Höhe 37 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des



Art. Nr.	0D.200.7355.0
EAN	4049088731532
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	12,15 mm
Länge	46,5 mm
Werkstoff	Kunststoff
Rastermaß	12,15 mm
Höhe	37 mm


Allgemein

Farbe	grau

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
0D.202.7281.0	Markierungsstreifen WML 9.8/60	Markierungsstreifen WML 9.8/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 15,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94

Technische Zeichnung



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.200.7355.0	ZS 1246	transparent

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG: www.wieland-electric.com, eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Tag/Date: 30.10.2025 gezeichnet / drawn: Name: Eichhorn N.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.200.7355.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title: BEZ_SCHILDTRAEGER

marking tag carrier

wieland

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-02 17:19:20 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten / © All rights reserved

Vertraulichkeitsklasse: / confidentiality class: Vertraulich / confidential

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig