Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.204.8755.1

Sicherungsstecker WTPN 4 FP5X20

Sicherungsstecker WTPN 4 FP5X20 Montageart steckbar, Farbe schwarz, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.204.8755.1
EAN	4049088718298
Bestelleinheit	50 Stück


Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Anschlussart Bauelementestecker	Schraubanschluss
Breite/Rastermaß	6,1 mm
Länge	29,5 mm
Montageart	steckbar
Höhe	55 mm

Technische Zeichnung



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.204.8755.1	WTPN 4 FP5X20	schwarz / black

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG: www.wieland-electric.com, eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	03.11.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.204.8755.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title: SICHERUNGSSTECKER / fuse plug

wieland

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-02 16:58:14 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten / © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich / confidential / Class: confidential
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig