Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S50.1155.0

Trennwand TW 002 WRTN

Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 2 mm, Länge 151,5 mm, Farbe grau



Art. Nr.	0D.S50.1155.0
EAN	4049088730290
Bestelleinheit	20 Stück


Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Ausführung Abschlussplatte	nein
Stärke	2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	2 mm
Länge	151,5 mm
Werkstoff	Kunststoff
Montageart	Hutschiene
Höhe	73,9 mm

Technische Zeichnung



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S50.1155.0	TW 002 WRTN	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	30.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S50.1155.0 13K

Index

Maßstab / Scale: 1:1

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: TRENNWAND
partition plate

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-01 14:16:32 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig