Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S16.2055.0

Abschlussplatte APWTN 16

Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 1,5 mm, Länge 48,3 mm, Farbe grau



Art. Nr.	0D.S16.2055.0
EAN	4049088723766
Bestelleinheit	100 Stück


Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Ausführung Abschlussplatte	ja
Stärke	1,5 mm
Rastbar	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	1,5 mm
Länge	48,3 mm
Werkstoff	Kunststoff
Höhe	44,2 mm
Halogenfrei	ja

Technische Zeichnung



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S16.2055.0	APWTN 16	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG: www.wieland-electric.com, eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	20.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S16.2055.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm² | Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: ABSCHLUSSPLATTE / end plate

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	28.05.2026 /

Änderung / Revision

wieland

2026-06-11 11:01:44 1.000 | 01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved | Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich / Confidentially Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery | Only inspection dimensions | With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft | Ausschließlich Prüfmaße | Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig