
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S16.1055.9

Trennwand TW 004 WTN

Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 1,4 mm, Länge 28,7 mm, Farbe grau



Art. Nr.	0D.S16.1055.9
EAN	4049088723759
Bestelleinheit	100 Stück


Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Ausführung Abschlussplatte	nein
Stärke	1,4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	1,4 mm
Länge	28,7 mm
Werkstoff	Kunststoff
Montageart	Hutschiene
Höhe	15,2 mm

Technische Zeichnung



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S16.1055.9	TW 004 WTN	orange / orange

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	30.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.S16.1055.9 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title
TRENNWAND
partition plate

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

2025-12-01 13:46:44 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig