Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.210.2155.7

Abschlussplatte APWTPN 10 D1/2 GN

Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2,2 mm, Länge 90,5 mm, Farbe grün



Art. Nr.	0D.210.2155.7
EAN	4049088718519
Bestelleinheit	100 Stück


Zulassungen


Technische Daten

Allgemein


Farbe	grün
Ausführung Abschlussplatte	ja
Stärke	2,2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	2,2 mm
Länge	90,5 mm
Werkstoff	Kunststoff
Höhe	48,6 mm

Technische Zeichnung





1:1



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog	www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG	eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	16.05.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.210.2155.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.210.2155.0	APWTPN 10 D1/2	grau / grey
0D.210.2155.7	APWTPN 10 D1/2 GN	grün / green

wieland

Type

Benennung/Title

ABSCHLUSSPLATTE

end plate

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ,E' marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ,E' gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-27 10:57:16 1.000

01-QU-RD-32/21