Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.206.2255.7

Abschlussplatte APWTPN 6 D2/2 GN

Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 91,4 mm, Farbe grün



Art. Nr.	0D.206.2255.7
EAN	4049088719561
Bestelleinheit	100 Stück


Zulassungen


Technische Daten

Allgemein


Farbe	grün
Ausführung Abschlussplatte	ja
Stärke	2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	2 mm
Länge	91,4 mm
Werkstoff	Kunststoff
Höhe	41 mm

Technische Zeichnung





1:1



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	15.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.206.2255.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.206.2255.0	APWTPN 6 D2/2	grau / grey
0D.206.2255.7	APWTPN 6 D2/2 GN	grün / green

wieland

Type

Benennung/Title: ABSCHLUSSPLATTE
end plate

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved | Vertraulichkeitsklasse: confidentiality class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-26 14:22:58 1.000

01-QU-RD-32/21