
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.S50.6155.0

Tapa ADWRTN 50 M8

Tapa ADWRTN 50 M8 longitud 70 mm, altura 21 mm, material Plástico, color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	0D.S50.6155.0
EAN	4049088730306
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Color	Gris
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	21 mm
Longitud	70 mm
Material	Plástico
Altura	21 mm

Dibujo técnico



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S50.6155.0	ADWRTN 50 M8	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Tag/Date Name

gezeichnet drawn 30.10.2025 Eichhorn N.

Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.S50.6155.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

ABDECKUNG
end plate

wieland

Index Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-01 14:11:56 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved Vertraulichkeitsklasse: Confidentiality Class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig