
fiche produit

article n° 0D.S50.6155.0

couverture ADWRTN 50 M8

couverture ADWRTN 50 M8 longueur 70 mm, hauteur 21 mm, matériel plastique, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



article n°	0D.S50.6155.0
EAN	4049088730306
unité de commande	100 pièce(s)


certificats/approbations

données techniques

général

couleur	gris
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	21 mm
longueur	70 mm
matériel	plastique
hauteur	21 mm

dessin technique



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S50.6155.0	ADWRTN 50 M8	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG: www.wieland-electric.com, eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Tag/Date | Name

gezeichnet / drawn: 30.10.2025 Eichhorn N.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S50.6155.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: ABDECKUNG / end plate

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-01 14:11:56 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten / © All rights reserved

Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich / Confidentially Class: Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig