
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.203.0155.0

Tope final WEFN 2.5 PE

Tope final WEFN 2.5 PE longitud 68,5 mm, altura 43,5 mm, método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí



Artículo Nº	0D.203.0155.0
EAN	4049088731587
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales


Color	Gris
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	10,16 mm
Longitud	68,5 mm
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Altura	43,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Dibujo técnico




Hutschiene EN 60715-35x7,5
/mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
/mounting rail EN 60715-35x15



1:1



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	03.11.2025	Eichhorn N.

Maßstab / Scale: 2:1

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.203.0155.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: ENDKLAMMER
end bracket

wieland

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung / Revision

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.203.0155.0	WEFN 2.5 PE	grün-gelb / green-yellow	10

© Alle Rechte vorbehalten / © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich / confidentially class: confidential
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-20 09:26:19 1.000

01-QU-RD-32/21