
fiche produit

article n° 0D.203.5327.5

peigne de connexion IVB WTPN 2.5 500



article n°	0D.203.5327.5
EAN	4049088731648
unité de commande	5 pièce(s)

certificats/approbations


données techniques

général

couleur	rouge
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	500 mm
longueur	2,15 mm
dimension de la grille	5,1 mm
nombre de bornes pontées	60
type de montage	enfichable
isolé	oui
version	peigne de connexion
hauteur	10,7 mm
sans halogène	oui

dessin technique





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	30.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.203.5227.5 13K
Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title
VERBINDUNGSSTECKER
jumper bar

wieland

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	16.04.2026 /
Änderung / Revision	

Bestell-Nr. /order no.	Länge L /lenght L	Typ /type	Farbe /colour
0D.203.5227.5	50	IVB WTPN 2.5 50	rot / red
0D.203.5327.5	500	IVB WTPN 2.5 500	rot / red