
fiche produit

article n° 0D.204.3327.5

peigne de connexion IVB WTPN 4-3



article n°	0D.204.3327.5
EAN	4049088731662
unité de commande	200 pièce(s)


certificats/approbations


données techniques


général

couleur	rouge
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	16,7 mm
longueur	3 mm
dimension de la grille	6,1 mm
nombre de bornes pontées	3
type de montage	enfichable
isolé	oui
version	peigne de connexion
hauteur	23 mm

dessin technique







Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour
0D.204.3227.5	2	IVB WTPN 4-2	rot / red
0D.204.3327.5	3	IVB WTPN 4-3	rot / red
0D.204.3427.5	4	IVB WTPN 4-4	rot / red
0D.204.3527.5	5	IVB WTPN 4-5	rot / red
0D.204.4027.5	10	IVB WTPN 4-10	rot / red
0D.204.5027.5	20	IVB WTPN 4-20	rot / red

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	10.02.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.204.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTECKER
connection plug

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-26 10:37:56 1.000

01-QU-RD-32/21