
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.204.5027.5

# Spina di collegamento IVB WTPN 4-20

Spina di collegamento IVB WTPN 4-20 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 20, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 0D.204.5027.5 |
| EAN | 4049088731686 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |


## Certificati/Approvazioni


## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Colore | Rosso |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 120,4 mm |
| Lunghezza | 3 mm |
| Passo | 6,1 mm |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 20 |
| Tipo di montaggio | ad innesto |
| Isolato | sì |
| Esecuzione | Ponte di collegamento |
| Altezza | 23 mm |

Disegno tecnico




| Bestell-Nr. /order no. | Polzahl P /number of poles P | Typ /type | Farbe /colour |
|---|---|---|---|
| 0D.204.3227.5 | 2 | IVB WTPN 4-2 | rot / red |
| 0D.204.3327.5 | 3 | IVB WTPN 4-3 | rot / red |
| 0D.204.3427.5 | 4 | IVB WTPN 4-4 | rot / red |
| 0D.204.3527.5 | 5 | IVB WTPN 4-5 | rot / red |
| 0D.204.4027.5 | 10 | IVB WTPN 4-10 | rot / red |
| 0D.204.5027.5 | 20 | IVB WTPN 4-20 | rot / red |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 Sheet: von of 1

Maßstab / Scale 5:1

Werkstoff / Material

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 10.02.2025 | Hollet |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.204.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

# VERBINDUNGSSTECKER

connection plug

wieland

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-26 10:37:56 1.000

01-QU-RD-32/21