
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.200.7555.0

Supporto per targhetta di siglatura ZS 0632

Supporto per targhetta di siglatura ZS 0632 Passo 5,9 mm, Lunghezza 32 mm, Altezza 18 mm, Materiale Materiale plastico, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.200.7555.0
EAN	4049088731556
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Colore	grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	5,9 mm
Lunghezza	32 mm
Materiale	Materiale plastico
Passo	5,9 mm
Altezza	18 mm

Generale


Colore	grigio

Disegno tecnico





1:1



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.200.7555.0	ZS 0632	transparent

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG: www.wieland-electric.com, eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	30.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Maßstab / Scale: 2:1

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.200.7555.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm² | Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type

Benennung/Title: BEZ_SCHILDTRAEGER

marking tag carrier

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-02 17:22:44 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten / © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Confidentiality Class: Vertraulich / confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig