
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.S25.3227.0

Peine de unión VB WRTN 25-2

Peine de unión VB WRTN 25-2 número de espacios 27 mm, aislado No, número de polos 2, color Gris, altura 3 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	0D.S25.3227.0
EAN	4049088726897
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Color	Gris
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	15 mm
Longitud	42 mm
número de espacios	27 mm
Número de abrazaderas	2
Método de montaje	Atornillable
Aislado	No
Tipo	Puente de unión
Altura	3 mm

Dibujo técnico

