
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S25.3227.0

Ponte di parallelo VB WRTN 25-2

Ponte di parallelo VB WRTN 25-2 Passo 27 mm, Isolato No, Numero di poli 2, Colore grigio, Altezza 3 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S25.3227.0
EAN	4049088726897
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	15 mm
Lunghezza	42 mm
Passo	27 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	2
Tipo di montaggio	Avvitabile
Isolato	No
Esecuzione	Ponte di collegamento
Altezza	3 mm

Disegno tecnico

