
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S43.3227.0

Ponte di parallelo VB WRTN 120-2

Ponte di parallelo VB WRTN 120-2 Passo 42 mm, Isolato No, Numero di poli 2, Colore grigio, Altezza 4 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S43.3227.0
EAN	4049088727252
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	30 mm
Lunghezza	69 mm
Passo	42 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	2
Tipo di montaggio	Avvitabile
Isolato	No
Esecuzione	Ponte di collegamento
Altezza	4 mm

Disegno tecnico

