
fiche produit

article n° 0D.S43.3227.0

peigne de connexion VB WRTN 120-2



article n°	0D.S43.3227.0
EAN	4049088727252
unité de commande	10 pièce(s)


certificats/approbations

données techniques

général

couleur	gris
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	30 mm
longueur	69 mm
dimension de la grille	42 mm
nombre de bornes pontées	2
type de montage	vissable
isolé	non
version	peigne de connexion
hauteur	4 mm

dessin technique



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type
0D.S43.3227.0	VB WRTN 120-2

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG — www.wieland-electric.com / eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Maßstab / Scale: 2:1

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S43.3227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: VERBINDUNGSSTEG / jumper bar

wieland

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-02 13:04:20 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich / Confidentially Class: Confidential
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig