Ficha técnica de producto

Artículo Nº 5D.903.9255.0

WTPN 2.5 01CPE

WTPN 2.5 01CPE longitud 13,1 mm, altura 16,5 mm, material Plástico, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	5D.903.9255.0
EAN	4049088732355
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos


Datos generales

Color	
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	5,08 mm
Longitud	13,1 mm
Material	Plástico
Altura	16,5 mm

Dibujo técnico







Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.903.7055.5	WTPN 2.5 01CRT	rot/ red
5D.903.7055.6	WTPN 2.5 01CBL	blau/ blue
5D.903.9255.0	WTPN 2.5 01CPE	grün-gelb/ green-yellow

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Tag/Date | Name
gezeichnet drawn | 13.11.2025 | Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 5D.903.7055.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: DISTANZSTUECK
spacer

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

2025-12-03 09:49:14 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig