fiche produit

article n° 5D.903.9255.0

WTPN 2.5 01CPE

WTPN 2.5 01CPE longueur 13,1 mm, hauteur 16,5 mm, matériel plastique, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



article n°	5D.903.9255.0
EAN	4049088732355
unité de commande	100 pièce(s)


certificats/approbations


données techniques


général

couleur	
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	5,08 mm
longueur	13,1 mm
matériel	plastique
hauteur	16,5 mm

dessin technique







Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.903.7055.5	WTPN 2.5 01CRT	rot/ red
5D.903.7055.6	WTPN 2.5 01CBL	blau/ blue
5D.903.9255.0	WTPN 2.5 01CPE	grün-gelb/ green-yellow

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Tag/Date Name
gezeichnet drawn 13.11.2025 Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 5D.903.7055.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title
DISTANZSTUECK
spacer

wieland

Index Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

2025-12-03 09:49:14 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig