Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.200.0155.0

Tope final WEFN 11

Tope final WEFN 11 longitud 45,5 mm, altura 30,7 mm, método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí



Artículo Nº	0D.200.0155.0
EAN	4049088717901
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Color	Gris
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	8 mm
Cierre	Atornillable
Longitud	45,5 mm
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Altura	30,7 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
0D.206.7056.0	WMP 8-10	WMP 8-10 número de espacios 8 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0

Dibujo técnico







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
/		Werkstoff / Material			Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
/				gezeichnet drawn	28.08.2025	Eichhorn N.	0D.200.0155.0 13K	
/	Maßstab / Scale 2:1			Elektronische Freigabe Electronic Release			Maße in mm / Dimensions are in mm	
/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²		Ersatz für / Replacement for:				
/				Type	Benennung/Title			
/		wieland			ENDKLAMMER end bracket			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung / Revision								

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.200.0155.0	WEFN 11	grau / grey	50