Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.203.8555.0

Diodo enchufable DIST-D 2.5 TK

Diodo enchufable DIST-D 2.5 TK método de montaje enchufable, color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	0D.203.8555.0
EAN	4049088718250
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales


Color	Gris
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Tipo de conexión del componente conectable para el borne	conexión por tornillo
Anchura del borne	5,1 mm
Longitud	27,4 mm
Método de montaje	enchufable
Altura	32 mm


Dibujo técnico

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
/			gezeichnet drawn	03.11.2025	Eichhorn N.	0D.203.8555.0 13K	
/	Maßstab / Scale 5:1		Elektronische Freigabe Electronic Release				
/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:			Maße in mm / Dimensions are in mm	
/			Type	Benennung/Title			
/		wieland		DIODENSTECKER diode plug			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung / Revision							

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.203.8555.0	DIST-D 2.5 TK	grau / grey	100