fiche produit

article n° 0D.204.8755.1

WTPN 4 FP5X20

WTPN 4 FP5X20 type de montage enfichable, couleur noir, largeur/grille dimension 6,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



article n°	0D.204.8755.1
EAN	4049088718298
unité de commande	50 pièce(s)


certificats/approbations

données techniques

général

couleur	noir
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de connexion pour bornier enfichable	connexion à vis
largeur/grille dimension	6,1 mm
longueur	29,5 mm
type de montage	enfichable
hauteur	55 mm

dessin technique



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.204.8755.1	WTPN 4 FP5X20	schwarz / black

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	03.11.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.204.8755.1 13K

Index

Maßstab / Scale: 2:1

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

SICHERUNGSSTECKER

fuse plug

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-02 16:58:14 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig