fiche produit

article n° 0D.206.8055.5

fiche de contrôle PS 6

fiche de contrôle PS 6 nombre de points de raccordement par étage 1, type de montage enfichable, couleur rouge, largeur/grille dimension 8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



article n°	0D.206.8055.5
EAN	4049088718465
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général


couleur	rouge
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	8 mm
longueur	20 mm
type de montage	enfichable
hauteur	58 mm
longueur de la bande de fil	8 mm
Anzahl der Klemmstellen je Etage	1


accessoires

longueur de la bande de fil	8 mm

dessin technique







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	13.05.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.206.8055.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.206.8055.5	PS 6	rot / red

wieland

Type

Benennung/Title

PRUEFSTECKER
test plug

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

2025-11-26 14:23:36 1.000

01-QU-RD-32/21