Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.210.3527.5

# Spina di collegamento IVB WTPN 10-5

Spina di collegamento IVB WTPN 10-5 Passo 10 mm, Isolato sì, Numero di poli 5, Colore Rosso, Altezza 36,3 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 0D.210.3527.5 |
| EAN | 4049088718540 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |


## Certificati/Approvazioni


## Dati tecnici


**Generale**

| | |
|---|---|
| Colore | Rosso |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 47,8 mm |
| Lunghezza | 4 mm |
| Passo | 10 mm |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 5 |
| Tipo di montaggio | ad innesto |
| Isolato | sì |
| Esecuzione | Ponte di collegamento |
| Altezza | 36,3 mm |

Disegno tecnico




| Bestell-Nr. /order no. | Polzahl P /number of poles P | Typ /type | Farbe /colour | VPE: packaging unit: |
|---|---|---|---|---|
| 0D.210.3227.5 | 2 | IVB WTPN 10-2 | rot / red | 200 |
| 0D.210.3327.5 | 3 | IVB WTPN 10-3 | rot / red | |
| 0D.210.3427.5 | 4 | IVB WTPN 10-4 | rot / red | 100 |
| 0D.210.3527.5 | 5 | IVB WTPN 10-5 | rot / red | |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

gezeichnet drawn | Tag/Date 17.10.2025 | Name Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.210.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title
VERBINDUNGSSTECKER
jumper bar

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-20 11:20:43 1.000

01-QU-RD-32/21