fiche produit

article n° 0D.210.3527.5

peigne de connexion IVB WTPN 10-5



article n°	0D.210.3527.5
EAN	4049088718540
unité de commande	100 pièce(s)


certificats/approbations


données techniques


général

couleur	rouge
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	47,8 mm
longueur	4 mm
dimension de la grille	10 mm
nombre de bornes pontées	5
type de montage	enfichable
isolé	oui
version	peigne de connexion
hauteur	36,3 mm

dessin technique







Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.210.3227.5	2	IVB WTPN 10-2	rot / red	200
0D.210.3327.5	3	IVB WTPN 10-3	rot / red	
0D.210.3427.5	4	IVB WTPN 10-4	rot / red	100
0D.210.3527.5	5	IVB WTPN 10-5	rot / red	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

gezeichnet drawn | Tag/Date 17.10.2025 | Name Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.210.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title
VERBINDUNGSSTECKER
jumper bar

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-20 11:20:43 1.000

01-QU-RD-32/21