Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S06.5955.5

Spine di prova PS 6 WTN RT

Spine di prova PS 6 WTN RT Numero di punti morsetto per piano 1, Tipo di montaggio ad innesto, Colore Rosso, Larghezza/passo 10,9 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S06.5955.5
EAN	4049088723407
Quantità per ordine	250 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Colore	Rosso
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	10,9 mm
Lunghezza	10,9 mm
Tipo di montaggio	ad innesto
Altezza	56,8 mm
Lunghezza di spelatura	6 mm
Anzahl der Klemmstellen je Etage	1

Accessori

Lunghezza di spelatura	6 mm

Disegno tecnico





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	31.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S06.5955.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S06.5955.1	PS 6 WTN SW	schwarz / black
0D.S06.5955.5	PS 6 WTN RT	rot / red

wieland

Type

Benennung/Title

PRUEFSTECKER
test plug

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

2025-11-26 15:18:56 1.000

01-QU-RD-32/21