fiche produit

article n° 0D.S10.6555.2

couverture ADWTN 10 SC

couverture ADWTN 10 SC longueur 26,8 mm, hauteur 4,2 mm, matériel plastique, couleur blanc, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



article n°	0D.S10.6555.2
EAN	4049088723643
unité de commande	100 pièce(s)


certificats/approbations


données techniques


général

couleur	blanc
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	48,7 mm
longueur	26,8 mm
matériel	plastique
hauteur	4,2 mm

dessin technique







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S10.6555.2	ADWTN 10 SC	weiß / white
0D.S10.6555.8	ADWTN 10 SC Y	gelb / yellow

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 2:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	20.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S10.6555.2 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

ABDECKUNG
end plate

2025-11-27 11:21:48 1.000

01-QU-RD-32/21