Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.202.2055.7

Piastrina di chiusura APWTPN 1.5 GN

Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Lunghezza 46,5 mm, Colore verde



Nr. Art.	0D.202.2055.7
EAN	4049088717994
Quantità per ordine	50 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici


Generale

Colore	verde
Tipo di piastrina di chiusura	sì
Spessore	2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	2 mm
Lunghezza	46,5 mm
Materiale	Materiale plastico
Altezza	27,8 mm
Privo di alogeni	sì

Disegno tecnico







Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.202.2055.0	APWTPN 1.5	grau / grey	50
0D.202.2055.7	APWTPN 1.5 GN	grün / green	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	05.05.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.202.2055.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

ABSCHLUSSPLATTE

end plate

wieland

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-19 16:33:25 1.000

01-QU-RD-32/21